

HOLEX**Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A, z otworem, do stożka niesamohamownego: 40M7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308670 40M7
GTIN	4062406120450
Klasa artykułu	32Z

Opis**Wykonanie:**

- Splanowana strona czołowa.

Zastosowanie:

- do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MABT),
- w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)
- w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).

wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

Pasujące klucze mocujące są dostępne w eSklepie. Brak pasującego klucza mocującego.

norma na sworznie dociągające: CAT

Ø kołnierza D: 21,8 mm

Ø główki D₁: 18,79 mm

Długość całkowita L: 41,25 mm

L₁: 16,25 mm

gwint M: M16

maks. moment obrotowy dokręcania: 50 Nm

Opis techniczny

Długość całkowita L	41,25 mm
Ø otworu	7 mm

maks. moment obrotowy dokręcania	50 Nm
L ₁	16,25 mm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 40
Ø główki D ₁	18,79 mm
gwint M	M16
Ø kołnierza D	21,8 mm
Seria	Mazak
rozwartość klucza	19 mm
Właściwości otworu	z otworem
norma na sworznie dociągające	CAT
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające