

HOLEX®

Szczypce do instalacji wodnych atramentowane, z nakładkami, długość całkowita: 300 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	706145 300
GTIN	4062406121051
Klasa artykułu	72B

Opis

Wykonanie:

Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) i zabezpieczenie przed zakleszczaniem palców. Hartowanie indukcyjne. Szczęki chwytne rowkowane, z zagłębieniem, samoczynnie zakleszczające się na rurach i nakrętkach. Wielostopniowe przestawianie zatraskowe.

Szczypce czernione. Głowica polerowana. Uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

Średnica mocowania sześciokąta: 48 mm

rozstaw do rur: 2 cal

Opis techniczny

rozstaw do rur	2 cal
Średnica mocowania sześciokąta	48 mm
długość całkowita	300 mm