

**Suwmiarki, zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	410100 300
GTIN	4062406122157
Klasa artykułu	41A

Opis**Wykonanie:**

Elementy skali bezodblaskowe, chromowane na matowo.

Precyzyjna, kontrastowa skala.

Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

Wkręt ustalający u góry.

Ergonomicznie zoptymalizowany suwak. Lepszy odczyt dzięki kontrastowym kolorom skali. bez głębokościomierza.

wymiar głębokości: płaskie

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

tabela gwintów: Tabela suwmiarki

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

Opakowanie: etui

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

podziałka: 1/128 cal

długość szczęk: 64 mm

Opis techniczny

podziałka	1/128 cal
podziałka	1/20 mm
Opakowanie	etui

odczyt	0,05 mm
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
norma	DIN 862
długość szczęk	64 mm
Kalibracja	A1
z głębokościomierzem	tak
wymiar głębokości	płaskie
ustalenie	Śruba ustalająca górna
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
tabela gwintów	Tabela suwmiarki

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300