

**Kapturki ścierne (CER), Ziarno 80, Kapturek ścierny - Ø, długość, kształt: 1125L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	553035 1125L
GTIN	4062406122850
Klasa artykułu	51E

**Opis****Wykonanie:**

Wysoka agresywność i szybka obróbka ubytkowa dzięki **zoptymalizowanemu wiązaniu ziaren. Ziarno ceramiczne (CER)**, idealne do obróbki stali nierdzewnych i stopów niklu. Duża wydajność obróbki ścierniej i chłodny szlif.

**Zastosowanie:**

Kapturki ścierne bez szwu, nasadzone na gumowy korpus, są pewnie utrzymywane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. **Kapturki ścierne są łatwe i szybkie w wymianie** (przykręcanie/odkręcanie w kierunku szczeliny).

**wskazówka:**

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturek ściernych nr 553100.

Kształt: L

Ø kapturek ściernych: 11 mm

wysokość kapturek ściernych: 25 mm

zalecana prędkość obrotowa: 20000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

Kształt	L
---------	---

Ø kapturków ściernych	11 mm
zalecana prędkość obrotowa	20000 min <sup>-1</sup>
wysokość kapturka ściernego	25 mm
ziarnistość	80
Atrybut nazwy produktu	Ziarno 80