

Garant GRIDLINE

Szufladopółka 200 kg, 36×24G, prześwit roboczy: 75mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931366 75
GTIN	4062406123017
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Szufladopółka z **pełnym wysuwem**. Od czoła otwarta, pozostałe boki o wys. 46 mm; wys. zabudowy 75 mm. Bez wycięć na listwy działowe ze szczelinami.

w dostawie::

Szufladopółka w komplecie z 1 parą prowadnic szynowych.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Nie nadaje się do montażu w obudowach wózków montażowych.

Opis techniczny

Głębokość użytkowa w G	24
głębokość użytkowa	600 mm
szerokość użytkowa	900 mm
Szerokość użytkowa w G	36
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×24
masa	17,5 kg
Zakres zastosowania	Szafa narzędziowa
z blokadą wysuwania jednej szuflady	nie
prześwit roboczy	75 mm

Grubość materiału	1,2 mm
Nośność szuflad/szufladopólek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×24G
Rodzaj produktu	Szufladopólka