

Garant GRIDLINE

Szufladopółka 200 kg, 56×24G, prześwit roboczy: 75mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	931376 75
GTIN	4062406123116
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Szufladopółka z **pełnym wysuwem**. Od czola otwarta, pozostałe boki o wys. 46 mm; wys. zabudowy 75 mm. Bez wycięć na listwy działowe ze szczelinami.

w dostawie::

Szufladopółka w komplecie z 1 parą prowadnic szynowych.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Nie nadaje się do montażu w obudowach wózków montażowych.

Opis techniczny

Szerokość użytkowa w G	56
Głębokość użytkowa w G	24
głębokość użytkowa	600 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	56×24
szerokość użytkowa	1400 mm
masa	23,35 kg
Zakres zastosowania	Szafa narzędziowa
prześwit roboczy	75 mm
z blokadą wysuwania jednej szuflady	nie
Grubość materiału	1,2 mm

Nośność szuflad/szufladopótek	200 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	56×24G
Rodzaj produktu	Szufladopólka