

**Kapturki ścierne (korund specjalny), Ziarno 80, Kapturek ścierny - Ø, długość, kształt: 1319G****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 553050 1319G |
| GTIN | 4062406123079 |
| Klasa artykułu | 51E |

Opis**Wykonanie:**

Wysoka agresywność i szybka obróbka ubytkowa dzięki **zoptymalizowanemu wiązaniu ziaren. Korund specjalny (A)** ze spoiwem warstwy wierzchniej do uniwersalnego zastosowania w budowie narzędzi i form.

Zastosowanie:

Kapturki ścierne bez szwu, nasadzone na gumowy korpus, są pewnie utrzymywane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. **Kapturki ścierne są łatwe i szybkie w wymianie** (przykręcanie/odkręcanie w kierunku szczeliny).

wskazówka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturek ściernych nr 553100.

oznaczenie ziarnistości: A

Kształt: G

Ø kapturek ściernych: 13 mm

wysokość kapturek ściernych: 19 mm

zalecana prędkość obrotowa: 16000 min⁻¹

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Ø kapturków ściernych | 13 mm |
| zalecana prędkość obrotowa | 16000 min ⁻¹ |
| Kształt | G |
| wysokość kapturka ściernego | 19 mm |
| Materiały ścierne | korund (A), |
| oznaczenie ziarnistości | A |
| Atrybut nazwy produktu | Ziarno 80 |