



**Kapturki ścierne (korund specjalny), Ziarno 150, Kapturek ścierny - Ø,  
długość, kształt: 0511G**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	553053 0511G
GTIN	4062406123123
Klasa artykułu	51E

## Opis

### Wykonanie:

Wysoka agresywność i szybka obróbka ubytkowa dzięki **zoptymalizowanemu wiązaniu ziaren. Korund specjalny (A)** ze spoiwem warstwy wierzchniej do uniwersalnego zastosowania w budowie narzędzi i form.

### Zastosowanie:

Kapturki ścierne bez szwu, nasadzane na gumowy korpus, są pewnie utrzymywane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. **Kapturki ścierne są łatwe i szybkie w wymianie** (przykręcanie/odkręcanie w kierunku szczeliny).

### wskazówka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturek ściernych nr 553100.

oznaczenie ziarnistości: A

Kształt: G

Ø kapturek ściernych: 5 mm

wysokość kapturek ściernych: 11 mm

zalecana prędkość obrotowa: 40000 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

Kształt	G
Ø kapturków ściernych	5 mm
wysokość kapturka ściernego	11 mm
zalecana prędkość obrotowa	40000 min <sup>-1</sup>
Materiały ścierne	korund (A),
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	Ziarno 150