



Kapturki ścierne (korund specjalny), Ziarno 60, Kapturek ścierny - Ø, długość, kształt: 1317A



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 553047 1317A |
| GTIN | 4062406123321 |
| Klasa artykułu | 51E |

Opis

Wykonanie:

Wysoka agresywność i szybka obróbka ubytkowa dzięki **zoptymalizowanemu wiązaniu ziaren. Korund specjalny (A)** ze spoiwem warstwy wierzchniej do uniwersalnego zastosowania w budowie narzędzi i form.

Zastosowanie:

Kapturki ścierne bez szwu, nasadzone na gumowy korpus, są pewnie utrzymywane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. **Kapturki ścierne są łatwe i szybkie w wymianie** (przykręcanie/odkręcanie w kierunku szczeliny).

wskazówka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturek ściernych nr 553100.

oznaczenie ziarnistości: A

Kształt: A

Ø kapturek ściernych: 13 mm

wysokość kapturek ściernych: 17 mm

zalecana prędkość obrotowa: 16000 min⁻¹

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Ø kapturków ściernych | 13 mm |
| wysokość kapturka ściernego | 17 mm |
| zalecana prędkość obrotowa | 16000 min ⁻¹ |
| Kształt | A |
| Materiały ścierne | korund (A), |
| oznaczenie ziarnistości | A |
| Atrybut nazwy produktu | Ziarno 60 |