



**Kapturki ścierne (korund specjalny), Ziarno 150, Kapturek ścierny - Ø,  
długość, kształt: 1317A**



## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 553053 1317A  |
| GTIN             | 4062406123468 |
| Klasa artykułu   | 51E           |

## Opis

### Wykonanie:

Wysoka agresywność i szybka obróbka ubytkowa dzięki **zoptymalizowanemu wiązaniu ziaren. Korund specjalny (A)** ze spoiwem warstwy wierzchniej do uniwersalnego zastosowania w budowie narzędzi i form.

### Zastosowanie:

Kapturki ścierne bez szwu, nasadzone na gumowy korpus, są pewnie utrzymywane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. **Kapturki ścierne są łatwe i szybkie w wymianie** (przykręcanie/odkręcanie w kierunku szczeliny).

### wskazówka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturek ściernych nr 553100.

oznaczenie ziarnistości: A

Kształt: A

Ø kapturek ściernych: 13 mm

wysokość kapturek ściernych: 17 mm

zalecana prędkość obrotowa: 16000 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Kształt                     | A                       |
| wysokość kapturka ściernego | 17 mm                   |
| zalecana prędkość obrotowa  | 16000 min <sup>-1</sup> |
| Ø kapturków ściernych       | 13 mm                   |
| Materiały ścierne           | korund (A),             |
| oznaczenie ziarnistości     | A                       |
| Atrybut nazwy produktu      | Ziarno 150              |