

**Kapturki ścierne (korund specjalny), Ziarno 60, Kapturek ścierny - Ø, długość, kształt: 1125L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	553047 1125L
GTIN	4062406123635
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Wysoka agresywność i szybka obróbka ubytkowa dzięki **zoptymalizowanemu wiązaniu ziaren. Korund specjalny (A)** ze spoiwem warstwy wierzchniej do uniwersalnego zastosowania w budowie narzędzi i form.

Zastosowanie:

Kapturki ścierne bez szwu, nasadzane na gumowy korpus, są pewnie utrzymywane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. **Kapturki ścierne są łatwe i szybkie w wymianie** (przykręcanie/odkręcanie w kierunku szczeliny).

wskazówka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturek ściernych nr 553100.

oznaczenie ziarnistości: A

Kształt: L

Ø kapturek ściernych: 11 mm

wysokość kapturek ściernych: 25 mm

zalecana prędkość obrotowa: 20000 min⁻¹

Opis techniczny

zalecana prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹
Ø kapturków ściernych	11 mm
wysokość kapturka ściernego	25 mm
Kształt	L
Materiały ścierne	korund (A),
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	Ziarno 60