

**Kapturki ścierne (korund specjalny), Ziarno 60, Kapturek ścierny - Ø, długość, kształt: 1319C****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	553047 1319C
GTIN	4062406123598
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Wysoka agresywność i szybka obróbka ubytkowa dzięki **zoptymalizowanemu wiązaniu ziaren. Korund specjalny (A)** ze spoiwem warstwy wierzchniej do uniwersalnego zastosowania w budowie narzędzi i form.

Zastosowanie:

Kapturki ścierne bez szwu, nasadzane na gumowy korpus, są pewnie utrzymywane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. **Kapturki ścierne są łatwe i szybkie w wymianie** (przykręcanie/odkręcanie w kierunku szczeliny).

wskazówka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturek ściernych nr 553100.
oznaczenie ziarnistości: A

Kształt: C

Ø kapturek ściernych: 13 mm

wysokość kapturek ściernych: 19 mm

zalecana prędkość obrotowa: 16000 min⁻¹

Opis techniczny

zalecana prędkość obrotowa	16000 min ⁻¹
Ø kapturków ściernych	13 mm
Kształt	C
wysokość kapturka ściernego	19 mm
Materiały ścierne	korund (A),
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	Ziarno 60