



**Kapturki ścierne (korund specjalny), Ziarno 320, Kapturek ścierny - Ø,  
długość, kształt: 1317A**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	553056 1317A
GTIN	4062406123536
Klasa artykułu	51E

## Opis

### Wykonanie:

Wysoka agresywność i szybka obróbka ubytkowa dzięki **zoptymalizowanemu wiązaniu ziaren. Korund specjalny (A)** ze spoiwem warstwy wierzchniej do uniwersalnego zastosowania w budowie narzędzi i form.

### Zastosowanie:

Kapturki ścierne bez szwu, nasadzane na gumowy korpus, są pewnie utrzymywane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. **Kapturki ścierne są łatwe i szybkie w wymianie** (przykręcanie/odkręcanie w kierunku szczeliny).

### wskazówka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturek ściernych nr 553100.

oznaczenie ziarnistości: A

Kształt: A

Ø kapturek ściernych: 13 mm

wysokość kapturek ściernych: 17 mm

zalecana prędkość obrotowa: 16000 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

Kształt	A
zalecana prędkość obrotowa	16000 min <sup>-1</sup>
wysokość kapturka ściernego	17 mm
Ø kapturków ściernych	13 mm
Materiały ścierne	korund (A),
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	Ziarno 320