



**Kapturki ścierne (korund specjalny), Ziarno 320, Kapturek ścierny - Ø,
długość, kształt: 1626A**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	553056 1626A
GTIN	4062406123550
Klasa artykułu	51E

Opis

Wykonanie:

Wysoka agresywność i szybka obróbka ubytkowa dzięki **zoptymalizowanemu wiązaniu ziaren. Korund specjalny (A)** ze spoiwem warstwy wierzchniej do uniwersalnego zastosowania w budowie narzędzi i form.

Zastosowanie:

Kapturki ścierne bez szwu, nasadzane na gumowy korpus, są pewnie utrzymywane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. **Kapturki ścierne są łatwe i szybkie w wymianie** (przykręcanie/odkręcanie w kierunku szczeliny).

wskazówka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturek ściernych nr 553100.

oznaczenie ziarnistości: A

Kształt: A

Ø kapturek ściernych: 16 mm

wysokość kapturek ściernych: 26 mm

zalecana prędkość obrotowa: 12000 min⁻¹

Opis techniczny

zalecana prędkość obrotowa	12000 min ⁻¹
Kształt	A
wysokość kapturka ściernego	26 mm
Ø kapturków ściernych	16 mm
Materiały ścierne	korund (A),
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	Ziarno 320