

**Kapturki ścierne (korund specjalny), Ziarno 60, Kapturek ścierny - Ø, długość, kształt: 1632L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	553047 1632L
GTIN	4062406123642
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Wysoka agresywność i szybka obróbka ubytkowa dzięki **zoptymalizowanemu wiązaniu ziaren. Korund specjalny (A)** ze spoiwem warstwy wierzchniej do uniwersalnego zastosowania w budowie narzędzi i form.

Zastosowanie:

Kapturki ścierne bez szwu, nasadzane na gumowy korpus, są pewnie utrzymywane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. **Kapturki ścierne są łatwe i szybkie w wymianie** (przykręcanie/odkręcanie w kierunku szczeliny).

wskazówka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturek ściernych nr 553100.
oznaczenie ziarnistości: A

Kształt: L

Ø kapturek ściernych: 16 mm

wysokość kapturek ściernych: 32 mm

zalecana prędkość obrotowa: 12000 min⁻¹

Opis techniczny

wysokość kapturka ściernego	32 mm
zalecana prędkość obrotowa	12000 min ⁻¹
Ø kapturków ściernych	16 mm
Kształt	L
Materiały ściernie	korund (A),
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	Ziarno 60