

**Korpusy kapturków ściernych, Ø główki, długość główki: 1015A****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	553100 1015A
GTIN	4062406123871
Klasa artykułu	51E

**Opis****Wykonanie:**

Kapturki bez szwów, nasadzone na gumowy korpus, pewnie trzymane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. **Kapturki można szybko i łatwo wymieniać** (nakręcanie i wykręcanie wzdłuż szczelin).

**Szczelinowy, elastyczny walec gumowy** ze stalowym trzpieniem.

**Zastosowanie:**

Zwłaszcza do prac wykończeniowych w trudno dostępnych miejscach przy produkcji narzędzi.

**Pasuje do :**

Kapturki ścierne nr 553035–553056.

Ø chwytu: 3 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 45000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

Ø główki	10 mm
maksymalna prędkość obrotowa	45000 min <sup>-1</sup>
Ø chwytu	3 mm
długość główki	15 mm