

3M**Krażki do czyszczenia (A), BF-DC, Ø tarczy: 150 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy

555942 150

GTIN

Klasa artykułu

53M

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne do obróbki zgrubnej, z syntetyczną włókniną nylonową, z równomiernie rozmieszczonym ścierniwem. Struktura otwarta, nie zatyka się.

Duża wydajność szlifowania z dokładnym wykończeniem.

Zastosowanie:

Promieniowe, na wałkach giętkich i w szlifierkach prostych. Do odrdzewiania, usuwania lakieru, czyszczenia spoin i usuwania zanieczyszczeń powierzchniowych.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

Stopień twardości: miękkie

ziarnistość: średni

Ø otworu: 13 mm

grubość: 15 mm

zalecana prędkość obrotowa: 4000 min⁻¹

Opis techniczny

Ø otworu

13 mm

Ø tarczy	150 mm
zalecana prędkość obrotowa	4000 min ⁻¹
grubość	15 mm
Materiały ściernie	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Stopień twardości	miękkie
ziarnistość	średni
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	BF-DC