

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF**wrzeciono montażowe, Rodzaj gwintu /wielkość gwintu: M16**

## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 082808 M16    |
| GTIN             | 4250361211218 |
| Klasa artykułu   | 04D           |

## Opis

### Wykonanie:

Narzędzie do wkręcania wkładek do gwintów HeliCoil®plus.

Wkładki gwintowane przelotowe HeliCoil®plus, o wysokiej wytrzymałości, wykonane ze **stali stopowej o dużej odporności na zużycie i niewielkim tarciu na gwincie**. Małe tolerancje, **wysoka jakość powierzchni** oraz **odporność na korozję i temperaturę**.

Elastyczna konstrukcja umożliwia równomierne przenoszenie obciążeń i naprężeń, dzięki temu wytwarza **trwale** połączenia śrubowe o wysokiej jakości, nadające się **do wszystkich obciążeń eksploatacyjnych** (statycznych, dynamicznych) z **idealnym przenoszeniem siły**. Łatwy i szybki montaż. Uzyskuje się gwint wewnętrzny do dwustronnego wykorzystania, odpowiadający sprawdzianowi.

### Zastosowanie:

Tania **naprawa uszkodzonych** albo **zużytych gwintów** i jako element konstrukcyjny <BR/>do **wzmocnienia gwintu**, przy stosowaniu materiałów o małej wytrzymałości na ścinanie (np. Al, stopy aluminium i magnezu).<BR/>

### wskazówka:

- **odpowiednie sprawdziany trzpieniowe graniczne do sprawdzania gwintów patrz od nr 48 6000**
- **wkładki samozabezpieczające, inne wymiary i wkładki gwintów UNC/UNF są dostępne na zapytanie.**

## Opis techniczny

|               |     |
|---------------|-----|
| Rodzaj gwintu | M16 |
|---------------|-----|