

SWISS TOOLS

**Noże prawe, HSK-T, Ø chwytu / wielkość płytki: 63/12HPmm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320010 63/12HP
GTIN	2050002004665
Klasa artykułu	36D

**Opis****wskazówka:**

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.  
Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

**Opis techniczny**

części zamienne	S01
wymiar A długości wsięgu	70 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>1</sub> min.	80 mm
rozstaw końcówek osi f	45 mm
Ø chwytu	63 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 1204..
adapter	HSK-T
rodzaj zastosowania	prawe
Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak

rodzaj chwytu	chwyt stożkowy przelotowy
Rodzaj produktu	Noże