

SWISS TOOLS

Noże prawe, PSC, Ø chwytu / wielkość płytki: 63/11HPmm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320340 63/11HP
GTIN	2050002004825
Klasa artykułu	36D

Opis**wskazówka:**

Odpowiednią **dyszę HP** nr 320001 zamawiać oddzielnie! Części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.
Sworznie mocujące PSC na zamówienie.

Opis techniczny

części zamienne	S05
rozstaw końcówek osi f	45 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
minimalna Ø otworu wstępnego D ₁ min.	80 mm
wymiar A długości wysięgu	65 mm
Ø chwytu	63 mm
adapter	PSC
rodzaj zastosowania	prawo
Norma na uchwyt	ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Noże