

HOLEX®**IMPACT Złączki powiększające, typ: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650012 10
GTIN	4045197592248
Klasa artykułu	62D

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kątu wewnętrznego według DIN 3121.

Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

Kwadrat napędowy [x]: 1 cal

Kwadrat napędowy [y]: 1.1/2 cal

długość całkowita: 100 mm

Opis techniczny

długość całkowita	100 mm
Kwadrat napędowy [x]	1 cal
Kwadrat napędowy [y]	1.1/2 cal
norma	DIN 3121
materiał	Stal chromowo-molibdenowa
powierzchnia	czerniony

Akcesoria

Pierścień gumowy do nasadek, 1 cal	653800
Kołek łączący do nasadek, 1 cal	653900