

SWISS TOOLS

Noże neutralne, HSK-T, Ø chwytu / wielkość płytki – wymiar A: 6316-100HP mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	320080 6316-100HP
GTIN	2050002004764
Klasa artykułu	36D

Opis

wskazówka:

Odpowiednie części zamienne nr 320610 – 320626 można znaleźć w wykazie części zamiennych.
 chłodzenie wewnętrzne: tak
 wymiar A długości wysięgu: 100 mm
 pasująca wymienna płytki skrawająca: VB..1604..
 części zamienne: S07

Opis techniczny

Seria	Głowice skrawające
pasująca wymienna płytki skrawająca	VB..1604..
wymiar A długości wysięgu	100 mm
części zamienne	S07
Ø chwytu	63 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
adapter	HSK-T
rodzaj zastosowania	neutralne
Norma na uchwyt	ISO 12164-3
chłodzenie wewnętrzne	tak

Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
rodzaj chwytu	chwyt stożkowy przelotowy
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Noże