

SWISS TOOLS

Noże neutralny, PSC, Ø chwytu / wielkość płytki – wymiar A: 6316-100HP mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320380 6316-100HP
GTIN	2050002004863
Klasa artykułu	36D

Opis**wskazówka:**

Odpowiednie części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.

Norma na uchwyt: ISO 26623-2

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 100 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: VB..1604..

części zamienne: S07

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	VB..1604..
Seria	Głowice skrawające
części zamienne	S07
wymiar A długości wysięgu	100 mm
uchwyt	PSC
rodzaj zastosowania	neutralne
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
przykład zastosowania	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

