


**Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 1125VF****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588700 1125VF
GTIN	3165140451956
Klasa artykułu	54B

Opis**Wykonanie:**Brzeszczoty mieczowe **do metalu****w dostawie::**

5-częściowy

zoptymalizowane dla materiału: stal

grubość blachy (blacha perforowana): 2-10 mm

kształtownik metalowy (o przekroju otwartym): < 175 mm

rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne

materiał brzeszczotów: BiM

podziałka zębów: 1,8 + 2,6 mm

długość listków: 225 mm

liczba brzeszczotów: 5

Opis techniczny

podziałka zębów	1,8 + 2,6 mm
rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
materiał brzeszczotów	BiM
przydatność	_1125VF
liczba brzeszczotów	5
długość listków	225 mm
grubość blachy (blacha perforowana)	2-10 mm
kształtownik metalowy (o przekroju otwartym)	< 175 mm
zoptymalizowane dla materiału	stal

Nazwa

1125VF