

**Brzeszczoty do pił taśmowych 34×4150, liczba zębów na cal: 3/4H****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	173849 3/4H
GTIN	4062406124977
Klasa artykułu	11S

**Opis****Wykonanie:**

**GARANT – wysokowydajny bimetalowy brzeszczot do pił taśmowych** o odpornych na ścieranie **wierzchołkach zębów ze stali M42** i specjalnej, elastycznej taśmie nośnej o zwiększonej obciążalności grzbietu.

**Zastosowanie:**

**Uzębienie mieszane 0°** – bardzo małe drgania, do dużych przekrojów (rur i kształtowników, materiał pełny maks. 70 mm).

**Uzębienie mieszane 10° – uniwersalne** do dużego zakresu przekrojów (do materiału pełnego od 50 mm).

**Uzębienie normalne 0°** – do przekrojów małych i średnich, o zazębieniu maks. 70 mm.

**Uzębienie normalne 10°** – do większych przekrojów przy zazębieniu większym niż 50 mm.

**wskazówka:**

>**Docieranie nowego brzeszczotu:** zob. „Poradnik obróbki skrawaniem“ GARANT nr 110010 i strona informacyjna.

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS Co 8

kształt zębów i kąt natarcia: mieszane 10°

szerokość: 34 mm

Grubość: 1,1 mm

długość: 4150 mm

## Opis techniczny

długość	4150 mm
kształt zębów i kąt natarcia	mieszane 10°
szerokość	34 mm
Grubość	1,1 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS Co 8