

**Brzeszczoty do pił taśmowych do metalu 34×4640, liczba zębów na cal: 4/6H****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	173857 4/6H
GTIN	4062406125172
Klasa artykułu	11S

Opis**Wykonanie:**

GARANT – wysokowydajny bimetalowy brzeszczot do pił taśmowych o odpornych na ścieranie **wierzchołkach zębów ze stali M42** i specjalnej, elastycznej taśmie nośnej o zwiększonej obciążalności grzbietu.

Zastosowanie:

Uzębienie mieszane 0° – bardzo małe drgania, do dużych przekrojów (rur i kształtowników, materiał pełny maks. 70 mm).

Uzębienie mieszane 10° – uniwersalne do dużego zakresu przekrojów (do materiału pełnego od 50 mm).

Uzębienie normalne 0° – do przekrojów małych i średnich, o ząbieniu maks. 70 mm.

Uzębienie normalne 10° – do większych przekrojów przy ząbieniu większym niż 50 mm.

wskazówka:

>**Docieranie nowego brzeszczotu:** zob. „Poradnik obróbki skrawaniem“ GARANT nr 110010 i strona informacyjna.

Materiał ostrza

 : HSS Co 8

kształt zębów i kąt natarcia: mieszane 10°

szerokość: 34 mm

Grubość: 1,1 mm

długość: 4640 mm

Opis techniczny

szerokość	34 mm
kształt zębów i kąt natarcia	mieszane 10°
Grubość	1,1 mm
długość	4640 mm
Materiał ostrza 	HSS Co 8