

**Garant****Uchwyt do pogłębiaczy stożkowych z chwytym trójkątnym, Ø chwytu: 10mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	150408 10
GTIN	4062406124885
Klasa artykułu	11M

## Opis

### Wykonanie:

Do mocowania precyzyjnych pogłębiaczy stożkowych GARANT ze zmienną podziałką i **3 powierzchniami mocowania** na chwycie. W jednym uchwycie można umieszczać różnej wielkości pogłębiacze o tej samej średnicy trzonka.

Dobrze leżący w dłoni chwyt z wyjątkowo odpornego na obciążenia dynamiczne polipropylenu. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni **uchwyt zachowuje przyczepność nawet w mokrych, zaolejonych dłoniach.**

długość uchwytu: 120 mm

## Opis techniczny

długość uchwytu	120 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	10 mm
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy