

**3M****Czasza hełmu szare, Oznaczenie producenta: M306**

## Dane zamówienia

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Numer katalogowy | 097288 M306 |
| GTIN             |             |
| Klasa artykułu   | 04G         |

## Opis

### Wykonanie:

Czasza hełmu łączy funkcje komfortowej ochrony dróg oddechowych oraz oczu i twarzy wg EN 166 oraz ochronę głowy wg EN 397. Przezroczysty wizjer z poliwęglanu zapewnia ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi i chemicznymi. Zamek zapadkowy umożliwia szybką regulację wielkości.

### Zastosowanie:

Wszystkie obszary przemysłowe, w których obok ochrony dróg oddechowych wymagana jest ochrona oczu i twarzy, a także ochrona głowy, np. odlewnictwo, budowa tuneli.

### Norma:

EN 12941 Schutzstufe TH2 bzw. TH3; EN 397; EN 166

### Pasuje do :

- dmuchawowej ochrony dróg oddechowych Jupiter™ nr 097280
- dmuchawowej ochrony dróg oddechowych Versaflo™ TR-600 nr 097281
- dmuchawowej ochrony dróg oddechowych Versaflo™ TR-300 097180.

Powłoka szyby: Odporne na zadrapania

materiał szkła: poliwęglan

masa: 832 g

oznaczenie producenta: M306

**Opis techniczny**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| oznaczenie producenta | M306                  |
| masa                  | 832 g                 |
| Powłoka szyby         | Odporne na zadrapania |
| materiał szkieł       | poliwęglan            |