



Obrotowe kły tokarskie do wymiennych wkładów, Ø d: HSK40 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	320617 HSK40
GTIN	4062406127237
Klasa artykułu	31Z

Opis

Wykonanie:

- Wersja amortyzowana do osiowego wyrównania długości podczas obróbki.
- Całkowicie hartowana i szlifowana. Nasmarowanie na stałe zwalnia z konieczności wykonywania konserwacji.
- Specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu brudu oraz chłodziwa.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie dzięki wymiennym wkładom. Uniwersalne zastosowanie w głowicach rewolwerowych i przeciwwrzecionach w obrabiarkach CNC.

Wyp. dodatkowe:

Wymienne wkłady zob. nr 320625.

wskazówka:

Wymiana wkładki na powierzchnia kluczy przez przekręcenie przeciwnie do kierunku ruchu.

Ø korpusu D: 44 mm

Ø chwytu D₁: 12 mm

Długość całkowita L: 115 mm

Długość użyteczna L₁: 95 mm

odcinek ugięcia sprężystego: 3 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 3000 min⁻¹

Opis techniczny

Pasujące do kodu barwnego	K12
Długość całkowita L	115 mm

Długość użyteczna L ₁	95 mm
Ø chwytu D ₁	12 mm
odcinek ugięcia sprężystego	3 mm
Ø korpusu D	44 mm
maksymalna prędkość obrotowa	3000 min ⁻¹
bicie	0,01 mm