


Garant**Frezy trzpieniowe VHM MTC, DLC, Ø DC: 9,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	202270 9,5
GTIN	4062406127619
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

Powłoka DLC-sp² najnowszej generacji.

Z **zaszlifowaniem mimośrodowym** i **wypolerowanymi** rowkami wiórowymi w celu **dobrego odprowadzania wiórów** powstających przy obróbce stopów aluminiowych dających długi wiór. Długości zbliżone do **DIN 6527**.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do **MTC (Multi Task Cutting)**, przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich nowej generacji.

wskazówka:

DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!

Zalecany produkt następczy to nr 202004 i nr 202010.

Tolerancja Ø nominalnej: h6

Liczba zębów Z: 3

Kąt linii śrubowej: 45 stopni

kierunek dosuwu: poziome, ukośne i pionowe

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Liczba zębów Z: 3

długość ostrzy L_c: 22 mm

wysięg L₁ z szyjką: 30 mm

Ø szyjki D₁: 8,9 mm

długość całkowita L: 72 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Opis techniczny

Kąt linii śrubowej	45 stopni
--------------------	-----------

chwyt	DIN 6535 HA z h6
Liczba zębów Z	3
kształt chwytu	HA
posuw f_z przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór	0,05 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,2 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	9,5 mm
Ø szyjki D_1	8,9 mm
wysięg L_1 z szyjką	30 mm
współczynnik korekcyjny f_z	3
Ø ostrzy D_c	9,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy obcinaniu	22 mm
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
Tolerancja Ø nominalnej	h6
długość całkowita L	72 mm
Ø chwytu D_s	10 mm
długość ostrzy L_c	22 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór	0,04 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
powłoka	DLC
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 6527
typ	W
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówna
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,5×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
chłodzenie wewnętrzne	nie

Strategia skrawania	MTC
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB
--	-----------