

Garant**Wytaczaki HM eliptyczny, prawe, Ø chwytu DS / długość wysięgu L1:
12/45mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273969 12/45
GTIN	4062406128012
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

- **Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.**
- **Najprostszą wymianą płytek skrawających.**

Eliptyczny kształt zapewniający najwyższą odporność na zginanie.

chwyt z węglików spiekanych, z lutowaną główką stalową i hartowanym gniazdem płytek zapewnia niewielkie drgania.

Opis techniczny

długość całkowita L	110 mm
śruba mocująca płytki obracane	279810 1
Długość wysięgu L ₁ cofniętych uchwytów	45 mm
wysokość mocowania L ₂	11 mm
Ø chwytu D _s	12 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

