

**Garant****Wytaczaki, prawe, Ø chwytu DS / długość wysięgu L1: 12/20mm**

## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 273963 12/20  |
| GTIN             | 4062406128128 |
| Klasa artykułu   | 21U           |

## Opis

### Wykonanie:

- Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.
- Najprostsza wymiana płytek skrawających.

## Opis techniczny

|  |           |
|--|-----------|
| długość całkowita L                                | 78 mm     |
| śruba mocująca płytki obracane                     | 279810 1  |
| Długość wysięgu L <sub>1</sub> cofniętych uchwytów | 20 mm     |
| wysokość mocowania L <sub>2</sub>                  | 11 mm     |
| Ø chwytu D <sub>s</sub>                            | 12 mm     |
| rodzaj zastosowania                                | prawe     |
| chłodzenie wewnętrzne                              | tak       |
| możliwość wcinania osiowego                        | tak       |
| Rodzaj produktu                                    | Wytaczaki |