

Garant**Wytaczaki HM okrągłe, prawe, Ø chwytu DS / długość wysięgu L1: 16/34mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273966 16/34
GTIN	4062406128098
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

- **Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez użębiecie czołowe.**
- **Najprostsza wymiana płytek skrawających.**

chwyt z węglików spiekanych, z lutowaną główką stalową i hartowanym gniazdem płytek zapewnia niewielkie drgania.

Opis techniczny

długość całkowita L	100 mm
śruba mocująca płytki obracane	279810 1
Długość wysięgu L ₁ cofniętych uchwytów	34 mm
wysokość mocowania L ₂	15 mm
Ø chwytu D _s	16 mm
zakres zastosowania	rowkowanie osiowe, zewnętrzne
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

