

**Garant****Wytaczaki, prawe, Ø chwytu DS / długość wysięgu L1: 16/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273963 16/12
GTIN	4062406128135
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

- Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.
- Najprostsza wymiana płytek skrawających.

**Opis techniczny**

śruba mocująca płytki obracane	279810 1
długość całkowita L	92 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub> cofniętych uchwytów	12 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	15 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	16 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki