



Pilnik wysokowydajny, chromowany nacięcie nr 2, typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	519100 1
GTIN	4062406128586
Klasa artykułu	51S

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne, chromowane pilniki o twardości **HRC 67** mają szeroki zakres zastosowań – od miękkich materiałów, takich jak **aluminium**, po bardzo twarde materiały, jak **stale wysokostopowe, INOX i ceramika**. Długość bez uchwytu 100 mm.

Zalety:

- **Wysoka odporność na korozję**
- **3–6 razy dłuższa trwałość w porównaniu ze standardowymi pilnikami.**
- **Bez zatykania podczas obróbki bardzo miękkich materiałów.**

opis kształtu: płaskie,
przekrój: 10,7 × 3,2 mm

Opis techniczny

przekrój	10,7 × 3,2 mm
długość bez trzonu	100 mm
opis kształtu	płaskie,
rodzaj nacięcia	nacięcie nr 2