

**Blacha diamentowa, Ziarnistość: D126 µm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	529112 D126
GTIN	4007220806388
Klasa artykułu	53B

Opis**Wykonanie:**

Elastyczna blacha diamentowa, **obustronnie** pokryta diamentowym ziarnem szlifierskim.
Wysokość powłoki 0,7 mm.

Zastosowanie:

Idealna do prac szlifierskich na wklęsłych i wypukłych powierzchniach.

wskazówka:

Pilniki diamentowe można czyścić w nafcie szczotką metalową (np. 576000).

oznaczenie ziarnistości: D

szerokość: 35 mm

długość: 350 mm

ziarnistość: średni

Opis techniczny

ziarnistość	D126
ziarnistość	średni
wymiary	35 × 350 mm
Materiały ściernie	diament
oznaczenie ziarnistości	D
szerokość	35 mm
wysokość	0,7 mm
długość	350 mm

