

**Blacha diamentowa, Uziarnienie: D126 µm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	529110 D126
GTIN	4007220955925
Klasa artykułu	53B

**Opis****Wykonanie:**

Elastyczna blacha diamentowa, **obustronnie** pokryta diamentowym ziarnem szlifierskim.  
Wysokość powłoki 0,7 mm.

**Zastosowanie:**

Idealna do prac szlifierskich na wklęsłych i wypukłych powierzchniach.

**wskazówka:**

Pilniki diamentowe można czyścić w nafcie szczotką metalową (np. 576000).

oznaczenie ziarnistości: D

szerokość: 30 mm

długość: 170 mm

ziarnistość: średni

**Opis techniczny**

ziarnistość	D126
ziarnistość	średni
wymiary	30 × 170 mm
Materiały ściernie	Diament
oznaczenie ziarnistości	D
szerokość	30 mm
wysokość	0,7 mm
długość	170 mm

