

**Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 614G****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588735 614G
GTIN	082472210675
Klasa artykułu	58Z

**Opis****Wykonanie:**

agresywny, **wygięty kształt brzeszczotu**, ze zoptymalizowanym położeniem środka ciężkości dla szybszego cięcia. Dłuższa trwałość dzięki **powłoce z TiN**.

**w dostawie::**

5 szt.

zoptymalizowane dla materiału: INOX

grubość blachy (blacha perforowana): 3-8 mm

kształtownik metalowy (o przekroju otwartym): < 100 mm

rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne

materiał brzeszczotów: BiM

podziałka zębów: 1,8 mm

długość listków: 150 mm

liczba brzeszczotów: 5

**Opis techniczny**

podziałka zębów	1,8 mm
kształtownik metalowy (o przekroju otwartym)	< 100 mm
długość listków	150 mm
grubość blachy (blacha perforowana)	3-8 mm
materiał brzeszczotów	BiM
przydatność	_614G
liczba brzeszczotów	5
rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne

zoptimalizowane dla materiału	INOX
Nazwa	614G
Rodzaj produktu	Brzeszczot piły szablowej