

Garant**Oprawki do stempli metrycznych $\varnothing d = 12 \text{ mm}$, \varnothing chwytu: 22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293023 22
GTIN	4062406128937
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Wyposażenie: Klucz do łożysk (nr 293000) i klucz do nakrętek z otworami czołowymi (nr 293005) dostępne od ręki.

Wyposażenie: Płetwy do wybijania chwytów MK są dostępne pod nr 293008 w rozmiarach MK2, MK3 i MK4.

Pasuje do :

obrabiarek CNC i konwencjonalnych.

wskazówka:

- **uwaga: zawsze używać odpowiedniej \varnothing stempla**
- **inne połączenia chwytów na zamówienie.**

L: 46 mm

dł. całkowita L₁: 50 mm

Opis techniczny

\varnothing chwytu	22 mm
L	46 mm
dł. całkowita L ₁	50 mm

Ø suwaka	12 mm
rodzaj chwytu	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie