

**Garant****Oprawki do stempli, metryczne  $\varnothing d = 5 \text{ mm}$ ,  $\varnothing$  chwytu DS: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293029 12
GTIN	4062406128685
Klasa artykułu	29K

**Opis****Wykonanie:**

Odpowiedni do automatów tokarskich typu szwajcarskiego.

**Pasuje do:**

obrabiarek CNC i konwencjonalnych.

**Wyp. dodatkowe:**

Pozycjoner (nr 293000) i klucz do nakrętek z otworami czołowymi (nr 293006).

Płetwy do wybijania chwytów MK są dostępne pod nr 293008 w rozmiarach MK2, MK3 i MK4.

**wskazówka:**

- **uwaga: zawsze używać odpowiedniej  $\varnothing$  stempla**
- **inne połączenia chwytów na zamówienie.**

**Opis techniczny**

L	34 mm
dł. całkowita L1	35 mm
rodzaj chwytu	Trzpień walcowy
$\varnothing$ chwytu D <sub>s</sub>	12 mm

Ø D	22 mm
Ø d	5 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego