



**Przepychacz sześciokątny, metryczny  $\varnothing d = 16$  mm, 6-kątne: 4,5 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	293046 4,5
GTIN	4062406129170
Klasa artykułu	21U

## Opis

### Wykonanie:

Z powłoką TiN.

### Zastosowanie:

Do wykonywania profili w **jednej operacji**.

### Pasuje do :

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020–293079.

### wskazówka:

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 731.**

### Wskazówka, tekst reklamowy:

- **wielkości i profile specjalne na zamówienie**
- **szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 727 w 1. tomie katalogu.**

L<sub>1</sub>: 40 mm

L: 7,5 mm

## Opis techniczny

L	7,5 mm
profil	6-kątne
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm