

**Przepychacz sześciokątny calowy Ø d = 8 mm, 6-kątne: 7/64 cale****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293089 7/64
GTIN	4062406129187
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

**Zastosowanie:**

Do wykonywania profili w **jednej operacji**.

**Pasuje do :**

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020–293079.

**wskazówka:**

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 731.**

**Wskazówka, tekst reklamowy:**

- **wielkości i profile specjalne na zamówienie**
- **szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 727 w 1. tomie katalogu.**

L<sub>1</sub>: 10 mm

L: 4 mm

**Opis techniczny**

L	4 mm
profil	6-kątne
L <sub>1</sub>	10 mm
Ø d	5 mm