

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN**Klucze oczkowo-płaskie, wersja bardzo długa, rozwartość klucza: 7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614750 7
GTIN	4010886807064
Klasa artykułu	63M

Opis**Wykonanie:**

Oczko odgięte o 15°. Ergonomiczny i poręczny uchwyt przewężony. Bardzo długi uchwyt do pracy w głęboko osadzonych miejscach. Nadaje się zwłaszcza do połączeń śrubowych o wysokiej wytrzymałości, wymagających dużego momentu obrotowego.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 160 mm

maksymalna wysokość szczęk h1: 4 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 6,5 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	7 mm
długość klucza L	160 mm
maksymalna wysokość szczęk h1	4 mm
rozwartości kluczy	metryczne
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	6,5 mm
położenie pierścienia	15 stopni
metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	chromowane

