

Garant**Stemple sześciokątne calowe Ø d = 8 mm, TiN, 6-kątne: 7/64cal**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	293080 7/64
GTIN	4062406129224
Klasa artykułu	29L

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:Do wykonywania profili **w jednej operacji**.**Pasuje do:**

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020 – 293079.

wskazówka:

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.**

Opis techniczny

L	4 mm
Materiał ostrza	HSS
tolerancja	od + 0,06 do + 0,09 mm
profil	6-kątne

L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
powłoka	TiN
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego