

**Garant****Stemple sześciokątne calowe Ø d = 8 mm, TiN, 6-kątne: 7/32cal**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	293080 7/32
GTIN	4062406129255
Klasa artykułu	29L

### Opis

**Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

**Zastosowanie:**Do wykonywania profili **w jednej operacji.****Pasuje do:**

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020 – 293079.

**wskazówka:**

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.**

### Opis techniczny

L	9,5 mm
Materiał ostrza	HSS
tolerancja	od + 0,13 do + 0,16 mm
profil	6-kątne

L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
powłoka	TiN
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego