

**Przepychacz sześciokątny calowy Ø d = 16 mm, 6-kątne: 3/8 cale****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293086 3/8
GTIN	4062406129439
Klasa artykułu	21U

**Opis****Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

**Zastosowanie:**

Do wykonywania profili **w jednej operacji.**

**Pasuje do :**

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020–293079.

**wskazówka:**

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 731.**

**Wskazówka, tekst reklamowy:**

- **wielkości i profile specjalne na zamówienie**
- **szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 727 w 1. tomie katalogu.**

L<sub>1</sub>: 40 mm

L: 20 mm

**Opis techniczny**

L	20 mm
profil	6-kątne
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm