

Garant**Stemple sześciokątne calowe Ø d = 16 mm, TiN, 6-kątne: 7/32cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293086 7/32
GTIN	4062406129408
Klasa artykułu	29L

Opis**Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:Do wykonywania profili **w jednej operacji.****Pasuje do:**

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020 – 293079.

wskazówka:

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.**

Opis techniczny

L	9,5 mm
Materiał ostrza	HSS
tolerancja	od + 0,13 do + 0,16 mm
profil	6-kątne

L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
powłoka	TiN
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego