

Garant**Stemple czworokątne metryczne $\varnothing d = 5$ mm, TiN, czworokąt: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293059 4
GTIN	4062406129538
Klasa artykułu	29L

Opis**Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:Do wykonywania profili **w jednej operacji**.**Pasuje do:**

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020 – 293079.

wskazówka:

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.**

Wytwarzanie profili czworokątnych > 9 mm jest zalecane tylko w przypadku materiałów łatwych do obróbki (większy ubytek materiału).**Opis techniczny**

rozwartość klucza	4 mm
L	6,5 mm
Materiał ostrza	HSS

tolerancja	od + 0,09 do + 0,12 mm
profil	czworokątny
L ₁	10 mm
Ø d	5 mm
powłoka	TiN
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego