

**Przepychacz czworokątny calowy \varnothing d = 16 mm, czworokątny: 7/32 cale****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293096 7/32
GTIN	4062406129651
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili **w jednej operacji**.

Pasuje do :

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020–293079.

wskazówka:

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 731.**

Zastosowanie popychaczy czworokątnych $>$ 9 mm zalecane jest tylko w przypadku materiałów łatwych do obróbki (większy ubytek materiału).

Wskazówka, tekst reklamowy:

- **wielkości i profile specjalne na zamówienie**
- **szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 727 w 1. tomie katalogu.**

L₁: 40 mm

L: 10,5 mm

Opis techniczny

L	10,5 mm
profil	czworokątny
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm