

**Popychacz Torx® Ø d = 8 mm, Torx®: TX15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293069 TX15
GTIN	4062406129743
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Z powłoką TiN.

Zastosowanie:

Do wykonywania profili w **jednej operacji**.

Pasuje do :

Uchwyty przepychaczy profilowych nr 293020–293079.

wskazówka:

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 731.**

Wskazówka, tekst reklamowy:

- **wielkości i profile specjalne na zamówienie**
- **szczegółowe zalecenia technologiczne znajdują się w bloku informacyjnym na stronie 727 w 1. tomie katalogu.**

L₁: 10 mm

L: 3 mm

Opis techniczny

L	3 mm
Ø wiercenia wstępnego	2,5 mm
Średnica zewnętrzna Torx®, zataczanie	3,37 mm
profil	Torx®
L ₁	10 mm
Ø d	5 mm